

Муфта EAMC-16-20-6-8

№ изделия: 1232854

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	6 mm
Установочный диаметр 2	8 mm
Размер	16
Номинальная длина	20 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,28 kgmm ²
Передаваемый момент	1,6 Nm
Вес продукта	8 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)