

Муфта EAMC-40-66-20-20

№ изделия: 123849

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	20 mm
Установочный диаметр 2	20 mm
Размер	40
Номинальная длина	66 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.500 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	42,3 kgmm ²
Передаваемый момент	21 Nm
Вес продукта	139 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)