

Коллектор VABM-C8-12E-G14-32-PT-L

№ изделия: 1247986

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	12 mm
Макс. количество распределителей	32
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,6 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	5 Nm
Вес продукта	1.982 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4