

Захват угловой DHWS-25-A-NC

№ изделия: 1310181

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Макс. точность повторения	$\leq 0,2$ mm
Макс. угол раскрытия	40 deg
Симметрично относительно оси	$\leq 0,2$ mm
Точность повторения, захват	$\leq 0,04$ mm
Кол-во губок захватов	2
Положение при сборке	Любое
Режим работы	двустороннего действия
Функция захвата	Угол
Гарантированное усилие захвата	На закрытие
Тип конструкции	Рычаг
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Макс. частота работы захвата	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,64 kgcm ²
Макс. усилие на губку захвата Fz, статическое	90 N
Макс. момент на захвате Mx, статич.	3,6 Nm
Макс. момент на захвате My, статич.	3,6 Nm
Макс. момент на захвате Mz, статич.	3,6 Nm
Вес продукта	265 g
Тип крепления	Внутренняя резьба и центрирующая втулка Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой Опция
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал закрывающей крышки	PA
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Твердое анодирование
Материал губок захвата	Легированная сталь