

Захват угловой DHWS-40-A

№ изделия: 1310184

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 40 |
| Макс. точность повторения | $\leq 0,2$ mm |
| Макс. угол раскрытия | 40 deg |
| Симметрично относительно оси | $\leq 0,2$ mm |
| Точность повторения, захват | $\leq 0,04$ mm |
| Кол-во губок захватов | 2 |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Функция захвата | Угол |
| Тип конструкции | Рычаг |
| Определение позиции | Для герконов |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Макс. частота работы захвата | ≤ 3 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 63 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 96 ms |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5 |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 1.497 Ncm |
| Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing | 1.362 Ncm |
| Массовый момент инерции | 3,81 kgcm ² |
| Макс. усилие на губку захвата Fz, статическое | 200 N |
| Макс. момент на захвате Mx, статич. | 13 Nm |
| Макс. момент на захвате My, статич. | 13 Nm |
| Макс. момент на захвате Mz, статич. | 13 Nm |
| Вес продукта | 775 g |
| Тип крепления | Внутренняя резьба и центрирующая втулка Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой Опция |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал закрывающей крышки | PA |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав Твердое анодирование |
| Материал губок захвата | Легированная сталь |