

Y-образное соединение с цанговым зажимом NPQP-Y-Q8-Q6

№ изделия: 132578

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2013 года.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 3,6 mm |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 11,5 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для шлангов, наружный диаметр 8 мм |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 6 мм |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | PP |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |