


# Тройник с цанговым зажимом NPQR-T-Q12-E-FD-P10

№ изделия: 133114

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	10 mm
Проект	T-образный
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	30 g
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PP
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая