


# Вилкообразная головка CRSG-M8

№ изделия: 13568

FESTO

коррозионно- и кислотостойкая, по DIN 8140.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M8
Положение при сборке	Любое
Основан на стандарте	DIN 71752 ISO 8140
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	52,2 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Легированная сталь
Материал шарнира	Легированная сталь
Материал гайки	Легированная сталь
Материал фиксатора	Легированная сталь