

Набор торцевых плит NEV-3DA/DB-NPT

№ изделия: 13997

FESTO

для блочного монтажа стандартных коллекторных плит.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	190 mm
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	Резьбовой
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1-11 1/2
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1-11 1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	NPT1-11 1/2