

Коллекторная плита NAV-1/4-NPT-1C

№ изделия: 13998

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение снизу.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	110 mm
Рабочее давление	16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	NPT1/8-27
Подвод пилотного воздуха 14	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/4-18