


# Штекерная розетка MSSD-E

№ изделия: 14098

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов для распределителей JMEH, MEH и MOEH.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	8 g
Электрическое присоединение 1	Угловой разъем, квадратный, 3-контактный, тип С
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 300 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg7
Диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
Материал уплотнений	NBR