

Муфта EAMC-56-58-19-19

№ изделия: 1485673

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 19 mm |
| Установочный диаметр 2 | 19 mm |
| Размер | 56 |
| Номинальная длина | 58 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 5.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 128 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 60 Nm |
| Вес продукта | 285 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |