

# Гидравлический демпфирующий цилиндр YDR-16-20



№ изделия: 14900

FESTO

цилиндрической формы.

Если амортизатор сжимается на короткий период времени (30 с или менее), для возврата в исходное положение ему требуется 0.4 с.

Если он остается в сжатом состоянии дольше, вплоть до 6 часов, время возврата может возрасти до 1 с.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Температура окружающей среды	0 ... 80 °C
Макс. потребление энергии на ход	32 J
Макс. потребление энергии в час	40.000 J
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Вес продукта	280 g
Тип крепления	с контргайкой
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Сталь Гальванизирован