

Ниппельное угловое соединение L-PK-6

№ изделия: 150012

FESTO

с ниппелями



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Условный проход | 5,3 mm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Для шлангов с наружным диаметром 8 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | ПОМ |