


# Кабель программирования KDI-SB202-BU9

№ изделия: 150268

FESTO

Стандарт Festo, последовательный кабель диагностики, от одного пневмоострова к Checkbox.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	4,5 ... 6,5 mm
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 300 V
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C -30 ... 80 °C
Вес продукта	181 g
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, M12, 4-полюсный
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем, Sub-D, 9-полюсный
Структура кабеля	4x0,14
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	Клипса С гайкой
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Информация о материале, корпус	PBT
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен