

Профильная планка SLZS-25- -

№ изделия: 150917

FESTO

Общая длина рейки составляет 176 mm плюс ход.



Примерное
представление

Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Проект | T-паз для датчиков положения |
| Макс. длина профиля | 2.800 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Полоса для датчиков |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием и винтом |
| Материал профиля | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал винтов | Легированная сталь |