

## Фланец с осью SNGL-80


№ изделия: 151531

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LSNG, LSNSG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



### Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	503 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, крепление	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале подшипника	Пластик
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован