


# Фланец с осью SNGL-160

№ изделия: 151534

FESTO

Подходящие опорные стойки LSNG, LSNSG.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	160
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	2.358 g
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Сталь Гальванизирован