

Дроссель с обратным клапаном GRLA-10-UNF-B

№ изделия: 151572

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	10-32 UNF-2B
Пневматическое подключение, канал 2	10-32 UNF-2A
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Условный проход	2 mm
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)