


# Светящаяся прокладка MEB-LD-230AC

№ изделия: 151718

FESTO

Для MEB-распределителей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Вес продукта	0,6 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSEB
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Импульсная мощность	2,5 kV
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,33 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет	прозрачный