

# Направляющая FENG-2"- -KF

№ изделия: 151748

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	2"
Ход	0,4 ... 20 "
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	50 g
Базовый вес на 0 мм хода	4.030 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Алюминиевый сплав