

Быстроразъемная розетка KDMS6-1/2-A

№ изделия: 151778

FESTO

Самозакрывающийся, для безопасных соединений по ISO 4414




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	13 mm
Манометр	Оптический
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1,935 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	32,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	175 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/2