

Угловое резьбовое соединение LJK-1/4-I/I

№ изделия: 151785

FESTO

с боковым присоединением воздуха для вакуумного захвата,
поворот на 360 °.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	50 g
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4