


Линейный привод DGO-12- -P-A-B

№ изделия: 15221

FESTO

для бесконтактного опроса, с магнитной связью.



Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 1.200 mm
Диаметр поршня	12 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Тип привода	удержание усилия (магнит)
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2 ... 7 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	2 g
Базовый вес на 0 мм хода	320 g
Пневматическое присоединение	M5
Материал крышки	Алюминий
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь