

Многоканальная розетка KDVF6-7

№ изделия: 152509

FESTO

для многоканального соединения пневмошлангов с внутренним диаметром 6 мм.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	6 mm
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. кол-во подключений	7
Пневматическое присоединение	PK-6
Цвет	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)