

Вакуумный захват VAS-125-3/8-PUR

№ изделия: 152606

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7 mm
диаметр присоски	125 mm
Эффективный диаметр присоски	125 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	606 N
Крепежная резьба	G3/8
крепление присоски	G3/8
Подключение вакуума	G3/8
Твердость по Шору	62
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)