

Реле вакуума VPEV-W-S-LED-GH

№ изделия: 152617

FESTO

для монтажа на G- или H-шинах.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Диапазон измерения давления	-0,8 ... -0,25 bar
Рабочее давление	-1 ... 0 bar
Диапазон перегрузки	8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Гистерезис	0,08 ... 0,25 bar
Макс. частота переключения	3 Hz
Макс. выходной ток	2.500 mA
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Электрическое подключение	4-пин M8x1 Разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием с верхней рейкой Опция
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	M5
Вес продукта	56 g
Материал корпуса	PA PET POM
Материал мембраны	NBR
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Диапазон установки порогового значения	-0,8 ... -0,25 bar
Класс защиты	IP65
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III