

Полимерный пневмошланг PAN-4X0,75-SI

№ изделия: 152697

FESTO

Стандартный шланг с наружной калибровкой для цанговых QS-соединений, фитингов CN и СК из полиамида (не одобрен для использования в пищевой промышленности).



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр | 4 mm |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 18 mm |
| Внутренний диаметр | 2,9 mm |
| Мин. радиус изгиба | 12 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,5 MPa |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 217,5 psi |
| Авторизация | TÜV |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -30 ... 80 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,006 kg/m |
| Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 3 мм |
| Цвет | серебряный |
| Твердость по Шору | D 55 +/-3 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал шланга | TPE-A |