

Полимерный пневмошланг PAN-8X1,25-SI

№ изделия: 152700

FESTO

Стандартный шланг с наружной калибровкой для цанговых QS-соединений, фитингов CN и СК из полиамида (не одобрен для использования в пищевой промышленности).



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	43 mm
Внутренний диаметр	5,9 mm
Мин. радиус изгиба	22 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Авторизация	TÜV
Морская классификация	см. сертификат
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости от длины	0,024 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 6 мм
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-A