

Угловое соединение с цанговым зажимом QSL-3/16T-U

№ изделия: 153663

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Рабочее давление | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух Вакуум |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Вес продукта | 7,5 g |
| Пневматическое присоединение | для шлангов, наружный диаметр 3/16" |
| Цвет отпускающего кольца | Серый |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | PBT |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |