

Цанговое соединение QSS-5/16T-U

№ изделия: 153764

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	5 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Пневматическое присоединение	для шлангов, наружный диаметр 5/16"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая