

# Неполноповоротный привод DRQ-32- -270-PPVJ-A

№ изделия: 154465


Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Вариант с выбираемым углом поворота от 181 до 269°.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Угол демпфирования	77,3 deg
Диапазон настройки угла поворота с обеих сторон	-5 /+ 5 deg
Угол поворота	270 deg
Демпфирование	Регулируемое пневматическое демпфирования
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	1,1 Hz
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	5 Nm
Допустимый момент инерции	0,002 kgm <sup>2</sup>
Вес продукта	2.770 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, вал привода	Сталь с поверхностной закалкой
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU) NBR