

Фланцевое крепление FUA-25

№ изделия: 157301

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, ADVUP и ADVUT.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	91 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Сталь Гальванизирован