

Полимерный пневмошланг PAN-V0-6X1-SW

№ изделия: 160550

FESTO

Сток к пламени



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8 mm
Наружный диаметр для цангового фитинга	6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	30 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Мин. радиус изгиба	13 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Минеральное масло Water (liquid, free of ice)
Огневое испытание материала	UL94 V-0 (корпус)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 90 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,049 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 6 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12 PVC-P