

Компактный цилиндр AEVUZ-2 1/2"- -A-P-A

№ изделия: 160637

FESTO

Для бесконтактного опроса, внешняя резьба на штоке.

Гайка для резьбы на штоке входит в поставку.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,2 ... 1 "
Диаметр поршня	2 1/2"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	11,6 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	1.679 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	134 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	16 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.059 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	177 g
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Рабочее давление [psi]	11,6 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав