

Компактный цилиндр AEVULQ-5/8"- -P-A

№ изделия: 160640

FESTO

для бесконтактного опроса. Шток с защитой от проворота с помощью квадратного штока. Шток с внутренней резьбой.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 0,2 ... 1 " |
| Диаметр поршня | 5/8" |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Конец штока | Внутренняя резьба |
| Защита от скручивания/направляющая | Квадратный шток |
| Рабочее давление | 18,8 ... 145 Psi |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -4 ... 176 °F |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 111 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 12 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 4 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 89 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 177 g |
| Пневматическое присоединение | UNF10-32 |
| Рабочее давление [psi] | 18,8 ... 145 psi |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, подвижные уплотнения | TRF-U(PU) NBR |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, корпус цилиндра | Алюминиевый сплав |