

Компактный цилиндр AEVULQ-5/8"- -A-P-A

№ изделия: 160649

FESTO

для бесконтактного опроса. Шток с защитой от проворота с помощью квадратного штока. Шток с внешней резьбой.

Гайка для резьбы на штоке входит в поставку.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,2 ... 1 "
Диаметр поршня	5/8"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Конец штока	Наружная резьба
Защита от скручивания/направляющая	Квадратный шток
Рабочее давление	18,8 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	111 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	12 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	4 g
Базовый вес на 0 мм хода	89 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	40 g
Пневматическое присоединение	UNF10-32
Рабочее давление [psi]	18,8 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав