

# Линейный привод DGP-11/16"- -PPV-A-B

№ изделия: 160918

FESTO


для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2013 года.



Примерное  
представление



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 3.000 mm
Диаметр поршня	11/16"
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Направляющая	Базовая направляющая
Тип привода	позитивное защелкивание (щель)
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	16 mm
Пневматическое присоединение	UNF10-32