



# Датчик положения CRSMEO-4-K-LED-24

№ изделия: 161775

FESTO

коррозионностойкий, с кабелем, без крепежного набора  
CRSMB/CRSMBR.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Круглый
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Измеряемая величина	Позиция
Принцип измерения	Магнитный, геркон
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Точность повторения	0,2 mm
Выход переключателя	с контактом, биполярный
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Время включения	≤ 0,5 ms
Время выключения	0,03 ms
Макс. частота переключения	800 Hz
Макс. выходной ток	500 mA
Макс. характеристика контакта DC	10 W
Защита от индуктивной нагрузки	Адаптирован к катушкам MZ-, MY-, ME
Защита от короткого замыкания	Нет
Номинальное рабочее напряжение пост. тока	24 V
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 30 V
Защищен от смены полярности	Нет
Электрическое подключение 1, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 1, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Направление выхода	аксиальный
Длина кабеля	2,5 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Материал оплетки кабеля	TPE-O
Тип крепления	с принадлежностями
Вес продукта	70 g
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	PP
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L