

Штекерная розетка угловая MPPE-3-B

№ изделия: 161839

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	500
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	65 g
Электрическое подключение	8-пин Розетка разъема, угловая Под пайку
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 60 V
Допустимая нагрузка по току	5 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	PA
Материал электрического контакта	Медь Гальванизирован