

Фильтр LF-3/8-D-MINI

№ изделия: 162606
Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	22 cm ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	1.400 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	250 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC