

Фильтр LF-1/2-D-5M-MIDI-A

№ изделия: 162622

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Тонкость фильтрации - 5 мкм, с защитным кожухом и автоматическим отводом конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Midi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	43 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	700 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC