

# Блок подготовки воздуха FRC-3/4-D-5M-MAXI-A



№ изделия: 162784

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, 5 мкм, с металлическим корпусом. С автоматическим отводом конденсата.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение   |
|--|--|
| Размер                                   | Maxi   |
| Серия                                    | D  |
| Фиксатор привода                         | Поворотная рукоятка с фиксацией  |
| Положение при сборке                     | Вертикально +/- 5°   |
| Отвод конденсата                         | полностью автоматический   |
| Тип конструкции                          | Фильтр-регулятор с манометром<br>пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата                   | 80 см <sup>3</sup>   |
| Степень фильтрации                       | 5 μm   |
| Кожух стакана                            | Металлический кожух стакана  |
| Манометр                                 | с манометром   |
| Рабочее давление                         | 2 ... 12 bar   |
| Диапазон давления управления             | 0,5 ... 12 bar   |
| Макс. гистерезис давления                | 0,4 bar  |
| Стандартный номинальный расход           | 7.000 l/min  |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Инертные газы                      |
| Примечание по рабочей среде              | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)          |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Чистота воздуха на выходе                | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Инертные газы                      |
| Температура среды                        | -10 ... 60 °C  |
| Температура окружающей среды             | -10 ... 60 °C  |
| Вес продукта                             | 2.390 g  |
| Тип крепления                            | Линейный монтаж<br>с принадлежностями  |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G3/4   |
| Пневматическое подключение, канал 2      | G3/4   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)    |
| Материал корпуса                         | Цинковая штамповка   |
| Материал стакана                         | PC   |