


# Манометр MA-50-10-1/4-EN

№ изделия: 162838

FESTO

С индикацией в бар и psi.



## Таблица данных

| Характеристика                 | Значение  |
|--------------------------------|---|
| Диапазон индикации [бар]       | 0 ... 10 bar  |
| Display range                  | 0 ... 145 psi   |
| Соответствует стандарту        | EN 837-1  |
| Номинальный размер манометра   | 50  |
| Тип конструкции                | Манометр с трубкой Бурдона.   |
| Тип крепления                  | Линейный монтаж   |
| Рабочая среда                  | Инертные газы<br>Нейтральные жидкости                                       |
| Operating pressure MPa         | 0 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление               | 0 ... 10 bar  |
| Operating pressure             | 0 ... 145 psi   |
| Фактор переменной нагрузки     | 0,66  |
| Класс точности измерения       | 2,5   |
| Класс защиты                   | IP43  |
| Температура среды              | -20 ... 60 °C   |
| Температура окружающей среды   | -20 ... 60 °C   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Замечания по материалу         | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера              | По центру сзади   |
| Пневматическое присоединение   | G1/4  |
| Материалы в контакте со средой | Латунь  |
| Материал резьбовой заглушки    | Латунь  |
| Материал корпуса               | ABS   |
| Материал экрана                | PS  |
| Цвет корпуса                   | Черный  |
| Вес продукта                   | 70 g  |
| Примечание по рабочей среде    | Без ацетилена<br>Без кислорода  |
| Шкала                          | Двойная шкала<br>Bar (внешн.)<br>psi (внутр.)                               |