


# Монтажная плита PAML-CP-186-HP3-G212

№ изделия: 1629299

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	186
Номинальный внутренний диаметр DN	54
Серия	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Рабочее давление	0 ... 50 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	4.900 g
Пневматическое подключение, канал 1	G2 1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G2 1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь