

Линейный привод DGPL-3"- -PPV-A-KF-B

№ изделия: 162946

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 3.000 mm
Диаметр поршня	3"
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип привода	позитивное защелкивание (щель)
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	83 mm
Пневматическое присоединение	NPT1/2-14