

Поворотная цапфа, модуль ZNCM-32

№ изделия: 163525

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	223,7 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован
Информация о материале фланца с цапфой	сталь, гальванизированная
Информация о материале зажима	сталь, гальванизированная
Замечание по материалам: Шток	Легированная сталь, нержавеющая