

Поворотная цапфа, модуль ZNCM-50

№ изделия: 163527

Продукт будет снят с производства

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	615,8 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован
Информация о материале фланца с цапфой	сталь, гальванизированная
Информация о материале зажима	сталь, гальванизированная
Замечание по материалам: Шток	Легированная сталь, нержавеющая