

Поворотная цапфа, модуль DAMT-V7-125-A

№ изделия: 163531

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	125
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	3.013,3 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал фланца с цапфой	сталь, гальванизированная
Материал зажимной детали	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая