

Соединительный кабель KVIA-10

№ изделия: 163961

FESTO

для аналоговых устройств.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения АС	$\leq 250 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	1 А
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	$-30 \dots 80 \text{ }^\circ\text{C}$
Вес продукта	567 g
Электрическое подключение	Прямой разъем
Структура кабеля	6x0,25
Диаметр кабеля	8 mm
Длина кабеля	10 m
Тип крепления	С гайкой
Информация о материале, корпус	PBT
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Бронза Посеребрен и позолочен